

## 팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

알루미늄.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.


스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

#### 표면 마무리:

팜 그립, 진동 연마.

그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	H	L
K0145.604008X20	L	소프트 연마	M8	40	14	25	20
K0145.604008X25	L	소프트 연마	M8	40	14	25	25
K0145.604008X30	L	소프트 연마	M8	40	14	25	30
K0145.604008X40	L	소프트 연마	M8	40	14	25	40
K0145.604008X50	L	소프트 연마	M8	40	14	25	50
K0145.605010X20	L	소프트 연마	M10	50	18	32	20
K0145.605010X25	L	소프트 연마	M10	50	18	32	25
K0145.605010X30	L	소프트 연마	M10	50	18	32	30
K0145.605010X40	L	소프트 연마	M10	50	18	32	40
K0145.605010X50	L	소프트 연마	M10	50	18	32	50
K0145.606312X20	L	소프트 연마	M12	63	25	40	20
K0145.606312X30	L	소프트 연마	M12	63	25	40	30
K0145.606312X40	L	소프트 연마	M12	63	25	40	40
K0145.606312X50	L	소프트 연마	M12	63	25	40	50

