

널링 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

열가소성 검정색, 나사 볼트: 스틸 또는 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

나사 볼트, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

널링 스크류

주문 번호	재질	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.103X8	스틸	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.103X10	스틸	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.103X12	스틸	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.103X15	스틸	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.104X10	스틸	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.104X15	스틸	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.104X20	스틸	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.105X10	스틸	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.105X15	스틸	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.105X20	스틸	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.204X10	스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.204X15	스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.204X20	스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.205X10	스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.205X15	스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.205X20	스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.205X25	스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	25

품목 요약

주문 번호	재질	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.206X10	스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.206X15	스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.206X20	스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.206X25	스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.305X10	스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.305X15	스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.305X20	스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.305X25	스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.306X10	스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.306X15	스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.306X20	스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.306X25	스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X15	스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.308X20	스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.308X25	스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X30	스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
K1126.1003X8	스테인리스 스틸	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.1003X10	스테인리스 스틸	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.1003X12	스테인리스 스틸	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.1003X15	스테인리스 스틸	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.1004X10	스테인리스 스틸	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.1004X15	스테인리스 스틸	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.1004X20	스테인리스 스틸	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.1005X10	스테인리스 스틸	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.1005X15	스테인리스 스틸	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.1005X20	스테인리스 스틸	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.2004X10	스테인리스 스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.2004X15	스테인리스 스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.2004X20	스테인리스 스틸	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X10	스테인리스 스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.2005X15	스테인리스 스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.2005X20	스테인리스 스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X25	스테인리스 스틸	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
K1126.2006X10	스테인리스 스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.2006X15	스테인리스 스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.2006X20	스테인리스 스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.2006X25	스테인리스 스틸	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.3005X10	스테인리스 스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3005X15	스테인리스 스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3005X20	스테인리스 스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3005X25	스테인리스 스틸	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3006X10	스테인리스 스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3006X15	스테인리스 스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3006X20	스테인리스 스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3006X25	스테인리스 스틸	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X15	스테인리스 스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3008X20	스테인리스 스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3008X25	스테인리스 스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X30	스테인리스 스틸	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30