

널링 노브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.

나사 볼트, 스틸 재질.

나사 부싱, 스틸 또는 황동.

표면 마무리:

나사 볼트, 아연 도금.

나사 부싱, 아연 도금 또는 불랭크한 황동.


도면 설명:

타입 C: 스레드 막힌 홀

타입 E: 나사 부싱

타입 L: 수나사

도면



품목 요약

널링 노브

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1223.102206	C	플라스틱	M6	22	12	13	6	-	7,5
K1223.102606	C	플라스틱	M6	26	17	20	14	-	9
K1223.212205	E	황동	M5	22	12	13	6	-	6
K1223.202606	E	스틸	M6	26	17	20	14	-	10
K1223.202608	E	스틸	M8	26	17	20	14	-	12
K1223.302205X10	L	스틸	M5	22	12	13	6	10	-
K1223.302205X15	L	스틸	M5	22	12	13	6	15	-
K1223.302205X20	L	스틸	M5	22	12	13	6	20	-
K1223.302206X10	L	스틸	M6	22	12	13	6	10	-
K1223.302206X15	L	스틸	M6	22	12	13	6	15	-
K1223.302206X20	L	스틸	M6	22	12	13	6	20	-
K1223.302206X30	L	스틸	M6	22	12	13	6	30	-
K1223.302606X10	L	스틸	M6	26	15	13	6	10	-
K1223.302606X15	L	스틸	M6	26	15	13	6	15	-
K1223.302606X20	L	스틸	M6	26	15	13	6	20	-
K1223.302606X30	L	스틸	M6	26	15	13	6	30	-
K1223.302608X15	L	스틸	M8	26	15	13	6	15	-

널링 노브

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1223.302608X20	L	스틸	M8	26	15	13	6	20	-
K1223.302608X30	L	스틸	M8	26	15	13	6	30	-