

수나사와 볼이 있는 플랫폼 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.

스틸 부품, 경도 등급 5.8.

볼, 스틸

표면 마무리:


검정 산화 스틸 부품.

정보:

다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

수나사와 볼이 있는 플랫폼 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품	재질	크기	X	D	D1	D2	D3	볼-Ø	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0780.41051X20	D	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,1
K0780.41051X30	D	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,1
K0780.41051X40	D	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,1
K0780.41051X50	D	스틸 볼		1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,1
K0780.41061X20	D	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	18,6
K0780.41061X30	D	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	28,6
K0780.41061X40	D	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	38,6
K0780.41061X50	D	스틸 볼		1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	48,6
K0780.42061X20	D	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,6
K0780.42061X30	D	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,6
K0780.42061X40	D	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,6
K0780.42061X50	D	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,6
K0780.42061X60	D	스틸 볼		2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,6
K0780.42081X20	D	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42081X30	D	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42081X40	D	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42081X50	D	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42081X60	D	스틸 볼		2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3
K0780.42101X20	D	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42101X30	D	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42101X40	D	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42101X50	D	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42101X60	D	스틸 볼		2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3

**수나사와 볼이 있는 플랫폼 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사
인서트**
품목 요약
