

잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 30#mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다. 고정 너트와 플레이트 실린더가 있는 하우징, 싱글 키 잠금 기능, 키 2개 포함 (클로징 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:


회전식 래치용 키 K1511.

회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.

도면 설명:

1) 가스킷

도면



잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 30#mm

품목 요약

잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 30#mm

주문 번호	액추에이션	D	H
K1355.18	동시 잠금 키	30	18