

회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

블랭크.그립, 광택처리

정보:

L 그립 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절이 가능합니다. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 보호등급 IP65.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 텅은 해당 하우징과 결합 가능합니다.

이 잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

요청 시:


도어 두께 20 및 40 mm용으로 공급 가능.

액세서리:

회전식 래치용 키 K1511.

회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.

도면



품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경
32mm
품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm

주문 번호	액추에이션	D	H
K1359.118	L-그립	32	18
K1359.218	잠금형 L 그립	32	18