

윙 너트, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

윙 너트와 함께 스크류 체결을 매우 간단하게 할 수 있습니다. 공구를 사용하지 않고도 문제 없이 열고 다시 닫을 수 있습니다.

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 훨씬 이하입니다. 윤곽은 큰 반경, 이음새 및 곡선으로 만들어집니다. 윙 너트의 설치 위치가 어디든지 상관 없이 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 따라서 간단한 세척이 보장됩니다.

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. 윙 너트의 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 거의 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.

요청 시:


기타 나사 깊이, 인치 나사.

액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

윙 너트, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

도면



품목 요약

윙 너트, Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

주문 번호	A	B	D	D2	H	H1	R	T
K1312.2004	20	4	M4	10,8	19	5,3	0,45	6
K1312.2105	21	5	M5	11,8	21	6	0,5	6
K1312.2506	25	6	M6	14,2	25	7	0,55	7
K1312.3308	33	8	M8	18	33	8,4	0,7	9
K1312.4010	40	10	M10	22,3	40	10	0,8	11