K1342

스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
힌지 및 축, 스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:
광택처리.

정보:
이중 대칭으로 인해 이 힌지는 우측 또는 좌측에 사용할 수 있습니다.
열림 각도 최대 125°.

표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면



품목 요약

스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지

품목 요약

스테인레스 스틸로 된 탈착식 힌지

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	하중 N
K1342.06251616	50	16	16	25	25	50	32	9	6,4	6	10	5000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG