

## 스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

#### 표면 마무리:


무광택 폴리시

#### 정보:

내부 도어용 스크류 체결식 힌지. 열림 각도 최대 270°.

## 스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지

도면



### 품목 요약

#### 스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지

주문 번호	타입	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	H	H1	H2	하중 N
K1349.06371919	A	75	18,5	18,5	37,5	37,5	27,5	27,5	102	110	76	13	25	25	6,7	8	14	3,8	2	8000
K1349.07502424	B	100	24	24	50	50	40	40	114	120	88	13	28,5	28,5	7,3	8	14	4,3	3	8000

## 스테인레스 스틸로 된 스크류 체결식 힌지

품목 요약

---