

## 내부 나사 버섯모양 노브

### 품목 설명/제품 이미지




#### 설명

**재질:**  
열경화성 PF 31.  
스틸 또는 스테인레스 스틸.

**표면 마무리:**  
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.  
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

**정보:**  
K1286.104 버전의 경우 부싱은 황동 소재입니다.

### 도면



### 품목 요약

#### 암나사 버섯모양 노브

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	T
K1286.104	황동	M4	21	12	21	10	6
K1286.105	괘삭강	M5	21	12	21	10	7,5
K1286.206	괘삭강	M6	25	14	25	12	9
K1286.308	괘삭강	M8	33	18	33	16	12
K1286.1104	스테인리스 스틸	M4	21	12	21	10	6
K1286.1105	스테인리스 스틸	M5	21	12	21	10	7,5
K1286.1206	스테인리스 스틸	M6	25	14	25	12	9
K1286.1308	스테인리스 스틸	M8	33	18	33	16	12