

## 오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 insert, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
열경화성 PF 31.  
스틸 또는 스테인리스 스틸.

**표면 마무리:**  
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.  
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인리스 스틸.

**요청 시:**  
기타 스크류 길이.

### 도면



### 품목 요약

#### 오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 insert, 스틸 또는 스테인리스 스틸

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L
K1298.3206X10	괘삭강	M6	32	16	22,5	11	10
K1298.3206X15	괘삭강	M6	32	16	22,5	11	15
K1298.3206X20	괘삭강	M6	32	16	22,5	11	20
K1298.3206X35	괘삭강	M6	32	16	22,5	11	35
K1298.3208X15	괘삭강	M8	32	16	22,5	11	15
K1298.3208X25	괘삭강	M8	32	16	22,5	11	25
K1298.4006X15	괘삭강	M6	40	20	28	14	15
K1298.4008X15	괘삭강	M8	40	20	28	14	15
K1298.4008X20	괘삭강	M8	40	20	28	14	20
K1298.4008X25	괘삭강	M8	40	20	28	14	25
K1298.4008X30	괘삭강	M8	40	20	28	14	30
K1298.4008X35	괘삭강	M8	40	20	28	14	35
K1298.4008X45	괘삭강	M8	40	20	28	14	45
K1298.4010X30	괘삭강	M10	40	20	28	14	30
K1298.5008X15	괘삭강	M8	50	25	35	17,5	15
K1298.5008X25	괘삭강	M8	50	25	35	17,5	25
K1298.5010X20	괘삭강	M10	50	25	35	17,5	20
K1298.5010X30	괘삭강	M10	50	25	35	17,5	30

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트,  
스틸 또는 스테인리스 스틸  
품목 요약

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L
K1298.5010X40	괘삭강	M10	50	25	35	17,5	40
K1298.5010X50	괘삭강	M10	50	25	35	17,5	50
K1298.6012X30	괘삭강	M12	60	30	37	18,5	30
K1298.6012X40	괘삭강	M12	60	30	37	18,5	40
K1298.6012X50	괘삭강	M12	60	30	37	18,5	50
K1298.13206X10	스테인리스 스틸	M6	32	16	22,5	11	10
K1298.13206X15	스테인리스 스틸	M6	32	16	22,5	11	15
K1298.13206X20	스테인리스 스틸	M6	32	16	22,5	11	20
K1298.13206X35	스테인리스 스틸	M6	32	16	22,5	11	35
K1298.13208X15	스테인리스 스틸	M8	32	16	22,5	11	15
K1298.13208X25	스테인리스 스틸	M8	32	16	22,5	11	25
K1298.14006X15	스테인리스 스틸	M6	40	20	28	14	15
K1298.14008X15	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	15
K1298.14008X20	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	20
K1298.14008X25	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	25
K1298.14008X30	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	30
K1298.14008X35	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	35
K1298.14008X45	스테인리스 스틸	M8	40	20	28	14	45
K1298.14010X30	스테인리스 스틸	M10	40	20	28	14	30
K1298.15008X15	스테인리스 스틸	M8	50	25	35	17,5	15
K1298.15008X25	스테인리스 스틸	M8	50	25	35	17,5	25
K1298.15010X20	스테인리스 스틸	M10	50	25	35	17,5	20
K1298.15010X30	스테인리스 스틸	M10	50	25	35	17,5	30
K1298.15010X40	스테인리스 스틸	M10	50	25	35	17,5	40
K1298.15010X50	스테인리스 스틸	M10	50	25	35	17,5	50
K1298.16012X30	스테인리스 스틸	M12	60	30	37	18,5	30
K1298.16012X40	스테인리스 스틸	M12	60	30	37	18,5	40
K1298.16012X50	스테인리스 스틸	M12	60	30	37	18,5	50