


퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:

클램프는 M8 스테드 나사와 M8 육각 너트 DIN 934를 사용하여 아래쪽에서부터만 조립될 수 있습니다, 도면 참조.


액세서리:

K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
K1441



퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스프indel

도면



품목 요약

조절형 클램핑 스프indel 장착 중형 수평형 퀵 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도					그립의 개구 각도		손 힘 FH N		홀딩력 F1 N		홀딩력 F2 N		클램핑력 F3 N		클램핑력 F4 N	
K1242.06000	91°					93°		250		3000		6000		1800		3400	

주문 번호	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	D1	H	L	L1	M
K1242.06000	70	90	30	48	22,7	12,7	10	51	25	8,3	13	83,9	271	74,5	M12x100