

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:


K1257.011200 및 K1257.023400
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.

액세서리:

K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441

킵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스프indel

도면



품목 요약

수평발 및 조절형 클램핑 스프indel을 장착 수직형 킵 클램프

주문 번호	본체 재질	장착 홀 모양	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1257.011200	스틸	1	90°	170°	50	800	1200	500	700
K1257.023400	스틸	4	90°	170°	200	1400	3400	800	1800
K1257.111200	스테인레스 스틸	1	90°	170°	50	800	1200	500	700

주문 번호	본체 재질	A	A1	A3	B	B1	B2	B3	B5	B6	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1257.011200	스틸	13,5	26,2	-	15,9	25,4	9	5	2	34	12,7	7,9	4,4	36	57	30,8	12,7	M5x37
K1257.023400	스틸	39	64,3	31	38,1	62,7	18,3	10,3	3	70	33,3	19	7,9	91	131,8	67,5	28	M10x80
K1257.111200	스테인레스 스틸	13,5	26,2	-	15,9	25,4	9	5	2	34	12,7	7,9	4,4	36	57	30,8	12,7	M5x30