

**스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함,  
빨간색 플라스틱 그립**  
품목 설명/제품 이미지



**설명**

**재질:**

스틸 또는 스테인리스 스틸.

**표면 마무리:**


스틸, 아연 도금  
스테인리스 스틸, 블랭크  
플라스틱 그립, 내유성

**정보:**

클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함.

잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.

## 스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립 도면



### 품목 요약

#### 스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함, 빨간색 플라스틱 그립

주문 번호	본체 재질	타입	손 힘 F1 FH N	당김 힘 F1 N	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	H	조절 거리		L1	클램핑 거리 L2
																			L min.	L max.		
K1261.01600	스틸	A	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,85	228,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30	
K1261.11600	스테인레스 스틸	A	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,85	228,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30	
K1261.03000	스틸	B	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,46	444,4	31,8	20	3	6,7	5	6,3	42	148,7	170,3	21,6	45	
K1261.07000	스틸	B	200	7000	60,3	41,39	5,19	13,8	19,5	54	38,1	30,2	4	8,6	8	8,5	76,1	209,1	232,8	23,7	75	
K1261.13000	스테인레스 스틸	B	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,46	444,4	31,8	20	3	6,7	5	6,3	42	148,7	170,3	21,6	45	
K1261.17000	스테인레스 스틸	B	200	7000	60,3	41,39	5,19	13,8	19,5	54	38,1	30,2	4	8,6	8	8,5	76,1	209,1	232,8	23,7	75	

스틸 또는 스테인레스 스틸 래치 클램프, 수평형, 래치 브라켓 포함,  
빨간색 플라스틱 그립  
품목 요약

---