


퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스피들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:

아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스피들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성

정보:


클램핑 스피들은 네오프렌 압력 패드와 함께 공급되어 집니다.

액세서리:

- K0688
- K0689
- K0101
- K1442
- K0102
- K0103
- K1443
- K0104
- K0106
- K1431



도면



품목 요약

수평발 및 고정형 클램핑 스피들 장착 수평형 퀵 클램프

퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스피들

품목 요약

주문 번호	장착 홀 모양	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1434.00700	1	96°	78°	50	700	300
K1434.01400	5	93°	76°	150	1400	600

주문 번호	A	A1	A2	B	B1	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
K1434.00700	13,5	25	5,7	16,8	27	-	2	19	9,5	5,2	38,8	101	23	M5x35
K1434.01400	26	38	6	28	40	22	2,5	25	14	5,5	53	156	38	M6x50