



텐션 클램프


품목 설명/제품 이미지

설명

정보:

장력 클램프는 고정 측면 공간이 적은 상황
등에 적합함. 이러한 경우, 장력 클램프 지탱
각도는 해당 지탱 플레이트 아래에서 고정됨.





품목 요약

텐션 클램프

주문 번호	본체 재질	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1439.03400	스틸	90°	50°	250	3400	1100
K1439.13000	스테인레스 스틸	90°	50°	200	3000	1000

주문 번호	본체 재질	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
K1439.03400	스틸	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
K1439.13000	스테인레스 스틸	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5