


힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4016.
 스테인레스 스틸 1.4404, 축 및 커넥팅 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:



아연 도금.
 자연적 마무리.

조립:

- 오목 또는 표면 조립에 적합.
- 우측 또는 좌측 장착 가능.
- 수평 또는 수직 사용


도면 설명:

- 1) 오목형 조립
- 2) 표면 조립




힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸 내부용, 열림 각도 90°

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

힌지, 스틸 또는 스테인레스 스틸, 내부용, 열림 각도 90°

주문 번호	본체 재질	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	C	D	S
K1447.442932	스틸	44	34	20	29	13	6	9,5	32	3,5	2
K1447.1442932	스테인레스 스틸 A4	44	34	20	29	13	6	9,5	32	3,5	2