

케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

케이블 패스너, 스테인리스 스틸: 외부 부품 1.4404, 내부 부품 1.4305.

케이블 패스너, 플라스틱: 폴리아미드.

실링 인서트, 케이블 패스너: TPU.

호스: 폴리아미드.

표면 마무리:

케이블 패스너: 스테인리스 스틸, 자연적 마무리. 플라스틱, 투명.

호스: 코팅.

정보:

평면 와셔 포함.

메트릭 나사 EN 60423.

보호 등급 IP66, IP68~15 bar, IP69K.

EU 표준 62444에 해당하는 변형 방지장치.

EHEDG 인증.

실링 인서트 ADI - 프리


온도 범위:

스테인레스 스틸 케이블 패스너: -40 °C ~ +85 °C.

플라스틱 케이블 패스너: -20 °C ~ +85 °C.

호스: -20 °C ~ +95 °C.

도면



케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN

품목 요약

케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN

주문 번호	설명	본체 재질	D	D1	D2	D3	H	SW	L
K1453.12150	케이블 연결	스테인레스 스틸	M12X1,5	-	8	7-5	19	17	7
K1453.16150	케이블 연결	스테인레스 스틸	M16x1,5	-	10	9-7	21	20	9
K1453.20150	케이블 연결	스테인레스 스틸	M20X1,5	-	12,5	12-9	27	24	9
K1453.25150	케이블 연결	스테인레스 스틸	M25x1,5	-	18,5	18-15	27	30	10
K1453.32150	케이블 연결	스테인레스 스틸	M32x1,5	-	25,3	23-20	27	36	11
K1453.16151	케이블 연결	플라스틱	M16x1,5	-	10	9-7	25	22	9
K1453.20151	케이블 연결	플라스틱	M20X1,5	-	12,5	12-9	29	26	9
K1453.25151	케이블 연결	플라스틱	M25x1,5	-	18,5	18-15	31	32	10
K1453.32151	케이블 연결	플라스틱	M32x1,5	-	25,3	23-20	32	38	11
K1461.1250	호스	폴리아미드	11,8	16	-	-	-	-	50M
K1461.1750	호스	폴리아미드	15,6	21,6	-	-	-	-	50M