

플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
볼트, 스테인리스 스틸 1.4542.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엡지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.


전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다.

장점:

표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율이 더 높습니다.
스테인리스 스틸 1.4542 소재의 핀은 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.


액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367



플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, L-그립, 높은 전단 강도

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0792.112605010	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	24
K0792.112605015	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	24
K0792.112605020	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	24
K0792.112605025	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	24
K0792.112605030	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	24
K0792.112606010	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	35
K0792.112606015	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	35
-	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	35
K0792.112606025	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	35
K0792.112606030	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	35
K0792.112606035	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	35
K0792.112606040	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	35
K0792.112606045	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	35
K0792.112606050	검회색 RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	35
K0792.113508020	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	63
K0792.113508025	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	63
K0792.113508030	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	63
K0792.113508035	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	63
K0792.113508040	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	63
K0792.113508045	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	63
K0792.113508050	검회색 RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	63
K0792.113510020	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	100
K0792.113510025	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	100
K0792.113510030	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	100
K0792.113510035	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	100
K0792.113510040	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	100
K0792.113510045	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	100
K0792.113510050	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	100
K0792.113510060	검회색 RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	100
K0792.114712025	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	144
K0792.114712030	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	144
-	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	144
K0792.114712040	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	144
K0792.114712045	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	144
K0792.114712050	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	144
K0792.114712060	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	144
K0792.114712070	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	144
K0792.114712080	검회색 RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	144
K0792.114716030	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	257
K0792.114716035	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	257

플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0792.114716040	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	257
K0792.114716045	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	257
K0792.114716050	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	257
K0792.114716060	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	257
K0792.114716070	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	257
K0792.114716080	검회색 RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	257
K0792.11842605010	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	24
K0792.11842605015	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	24
K0792.11842605020	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	24
K0792.11842605025	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	24
K0792.11842605030	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	24
K0792.11842606010	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	35
K0792.11842606015	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	35
K0792.11842606020	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	35
K0792.11842606025	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	35
K0792.11842606030	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	35
K0792.11842606035	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	35
K0792.11842606040	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	35
K0792.11842606045	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	35
K0792.11842606050	신호등 빨강 RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	35
K0792.11843508020	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	63
K0792.11843508025	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	63
K0792.11843508030	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	63
K0792.11843508035	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	63
K0792.11843508040	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	63
K0792.11843508045	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	63
K0792.11843508050	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	63
K0792.11843510020	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	100
K0792.11843510025	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	100
K0792.11843510030	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	100
K0792.11843510035	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	100
K0792.11843510040	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	100
K0792.11843510045	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	100
K0792.11843510050	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	100
K0792.11843510060	신호등 빨강 RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	100
K0792.11844712025	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	144
K0792.11844712030	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	144
K0792.11844712035	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	144
K0792.11844712040	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	144
K0792.11844712045	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	144
K0792.11844712050	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	144
K0792.11844712060	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	144
K0792.11844712070	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	144
K0792.11844712080	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	144
K0792.11844716030	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	257
K0792.11844716035	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	257
K0792.11844716040	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	257
K0792.11844716045	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	257
K0792.11844716050	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	257
K0792.11844716060	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	257
K0792.11844716070	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	257
K0792.11844716080	신호등 빨강 RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	257