

안전 힌지 스위치

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

안전 힌지 스위치는 회전식으로 장착된 안전 도어, 보호 플랩 및 안전반의 위치 모니터링에 사용됩니다. 보호 장치의 모니터링은 힌지에서 직접 이루어집니다.

스위칭 각도는 일반적으로 사전 설정된 버전의 경우 전체 작업 범위에서 자유롭게 조절 가능합니다. 조립 보조 장치는 도어와 기둥을 신속하게 정렬하는 데 사용됩니다.

보조 힌지는 안전 힌지 스위치와 모양과 치수가 동일합니다.

재질:

하우징, 아연 다이캐스팅.

하우징 커버, 플라스틱, 자기 소화성.

힌지 볼트: 아연 다이캐스팅/스틸 C45.

접점: 실버-니켈 합금.

정보:

힌지에 지정된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술 데이터:

다운로드, 기술 정보 참조.

조립:

DIN 7984 또는 DIN EN ISO 4762에 따른 M6 소켓 헤드 스크류 4개
조임 토크 4.3Nm

일반 조립 정보는 첨부된 사용설명서를 참조하십시오.

장점:

- 스윙 플랩 보호에 적합
- 일반 알루미늄 프로파일에 최소 설치 작업
- 환경설계의 최적 통합
- 잘못된 조작으로부터 지속적인 보호
- 기계적 마모가 거의 없음


액세서리:

타입 A용:


커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.

안전 힌지 스위치

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

안전 힌지 스위치

주문 번호	설명	타입	A	B	사전 설정	접점	연결 타입	연결 위치	F1 N	F2 N
K1499.781161111	안전 힌지 스위치	A	78	116	외부 마운팅	1닫는 / 2열고	커넥터	아래	5000	5000
K1499.781161112	안전 힌지 스위치	A	78	116	외부 마운팅	1닫는 / 2열고	커넥터	위	5000	5000
K1499.781162111	안전 힌지 스위치	A	78	116	범용	1닫는 / 2열고	커넥터	아래	5000	5000
K1499.781162112	안전 힌지 스위치	A	78	116	범용	1닫는 / 2열고	커넥터	위	5000	5000
K1499.781161121	안전 힌지 스위치	B	78	116	외부 마운팅	1닫는 / 2열고	케이블	아래	5000	5000
K1499.781161122	안전 힌지 스위치	B	78	116	외부 마운팅	1닫는 / 2열고	케이블	위	5000	5000
K1499.781162121	안전 힌지 스위치	B	78	116	범용	1닫는 / 2열고	케이블	아래	5000	5000
K1499.781162122	안전 힌지 스위치	B	78	116	범용	1닫는 / 2열고	케이블	위	5000	5000
K1499.78116	추가 힌지	-	78	116	-	-	-	-	5000	5000

