

힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°



품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.

표면 마무리: 아연 도금.

정보:

힌지는 적용 영역이 수평인 경우에만 적합합니다.

스프링이 있는 사양에서 열 때 토크 1.0 Nm, 닫을 때 토크 3.0 Nm가 발 생합니다.


오픈 각도 110°.



힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°



도면



품목 요약

힌지, 스틸, 내부용, 오픈 각도 110°

| 주문 번호 | 타입 | 제품 타입 | Α | A1 | В | B1 | B2 | ВЗ | D | D1 | S |
|-------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|---|
| K1519.50400 | Α | 힌지, 내부용 | 50 | 32 | 40 | 20 | 16 | 10 | 6,2x14,2 | 6,2x12,2 | 2 |
| K1519.50401 | В | 힌지, 내부용 스프링 | 50 | 32 | 40 | 20 | 16 | 10 | 6,2x14,2 | 6,2x12,2 | 2 |