


전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.

표면 마무리:

그립 레그, 검정.
연결관, 검정.

정보:

타입 A:
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
8핀식 커넥터

타입 B:

비상 정지(오프너 2개)
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
12핀식 커넥터

기술 데이터:

다운로드, 기술 정보 참조
연결 타입: M12x1, 8핀 또는 12핀 커넥터.

보호 등급: 커넥터가 연결된 경우 IP54.

조립:

조작면으로부터

액세서리:

튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498

도면 설명:


- 1) 비상 정지
- 2) LED 적색
- 3) LED 녹색
- 4) 푸시 버튼
- 5) 커넥터, M12x1

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음

주문 번호	타입	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	하중 N
K1529.180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
K1529.1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 요약
