

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레그, 열가소성 수지 PA6.

연결관, 열가소성 수지 PVC.

표면 마무리:

그립 레그, 검정.

연결관, 검정.

정보:

타입 A:

푸시 버튼 1(체인저)

푸시 버튼 2(클로저)

LED 2개

8핀 커넥터

타입 B:

비상 정지(2 오프너)

푸시 버튼 1(체인저)

푸시 버튼 2(클로저)

LED 2개

12핀 커넥터

기술 데이터:

다운로드, 기술 정보 참조

연결 타입: M12x1, 8핀 또는 12핀 커넥터.

보호 등급: 커넥터가 연결된 경우 IP54.

조립:

조작면으로부터

액세서리:

튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.

커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498

도면 설명:


- 1) 비상 정지
- 2) LED 적색
- 3) LED 녹색
- 4) 푸시 버튼 1
- 5) 푸시 버튼 2
- 6) 커넥터, M12x1

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음

주문 번호	타입	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	하중 N
K1530.180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
K1530.1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

품목 요약
