


전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레그, 열가소성 수지 PA6.

연결관, 열가소성 수지 PVC.

표면 마무리:

그립 레그, 검정.

연결관, 검정.

정보:

푸시 버튼 1(체인저)

푸시 버튼 2(클로저)

LED 2개

8핀식 커넥터

커넥터는 하단 튜브 측의 그립 레그에 조립되어 있습니다.

10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.

보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.

시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.

조립:

조작면으로부터

액세서리:

튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.

커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498

도면 설명:

2) LED 적색


3) LED 녹색

4) 푸시 버튼 1

5) 푸시 버튼 2

6) 커넥터, M12x1

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비
상 정지 없음
도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	하중 N
K1530.180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	1000