


플랜지 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 정밀 캐스트 1.4308.


스크류, 스테인리스 스틸 A2.

표면 마무리:

전해 연마.


요청 시:

고정용 클램핑 레버.



플랜지 튜브 커넥터, 스테인레스 스틸 리니어 유닛용

도면



품목 요약

리니어 유닛용 스테인레스 스틸 플랜지 튜브 커넥터

주문 번호	타입 E	A	B	C	D	M1	M2	M3	V1
K0498.130	30	55	59	78	7	30	60	40	M8x30
K0498.140	40	80	80	80	9	42	60	60	M10x35