


텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸 레일.
플라스틱 볼 캐이지.
C스틸 볼.


표면 마무리:
아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.

주문 정보:
쌍으로 판매

정보:
부분 확장형 홈 장착용 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 이는 서랍 또는 유사한 구조의 사물의 마찰을 감소시키고 높은 안정성을 보장하는 경제적인 솔루션입니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

주의:
모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.

도면



텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	스트로크 S	T = 슬롯 깊이	지탱력 쌍 당 kg	서랍 깊이 부터 - 까지
K1567.0222	37	160	32	190	10	27	222	214	150	6-7	12	230 - 350
K1567.0328	37	288	32	296	10	27	328	342	232	6-7	12	350 - 550