

수평형 미니 퀵 클램프 오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스펀들 장착

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성



수평형 미니 퀵 클램프 오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스프링들 장착 착 도면



품목 요약

오른쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스프링들 장착 수평형 미니 퀵 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도		그립의 개구 각도		손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1544.0250	90°		75°		80	250	500	150	350

주문 번호	A	A1	A3	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1544.0250	15,9	24,3	11,1	8	13,3	9,4	5	3	9,2	6,8	4,4	18,7	79	20,5	13,5	M4x20