


스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 및 카운터 너트 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풀립니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.

인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화처리.

잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.

온도 범위:

IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.

단기 사용 온도, 최대 250 C.

장점:

단순하고 빠른 조작.

고온 사용에 적합.

통합된 래칭 기능 있음.

요청 시:

특수 설계 버전.


액세서리:

스페이서 링 K0665.

인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.

브레이싱 부품 K0638.

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 및 카운터 너트 있음 도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	구성품 색상	타입	A	A1	B	B1	D	D1	스트 로크 S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1584.9105	스틸	검정	B	31,741,7	17,912,9	5		M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12	
K1584.9206	스틸	검정	B	31,641,7	17,912,9	6		M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14	
K1584.9308	스틸	검정	B	55,567,8	26,919,4	8		M16x1,5	8	56,926	1023	19	24	2,3	15	35			
K1584.9410	스틸	검정	B	53,467,8	26,919,4	10		M20x1,5	10	62,928	1225	22	30	2,8	15	34			
K1584.9105154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,741,7	17,912,9	5		M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12	
K1584.9206154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,641,7	17,912,9	6		M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14	
K1584.9308154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	55,567,8	26,919,4	8		M16x1,5	8	56,926	1023	19	24	2,3	15	35			
K1584.9410154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	53,467,8	26,919,4	10		M20x1,5	10	62,928	1225	22	30	2,8	15	34			
K1584.19105	스테인레스 스틸	검정	B	31,741,7	17,912,9	5		M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12	
K1584.19206	스테인레스 스틸	검정	B	31,641,7	17,912,9	6		M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14	
K1584.19308	스테인레스 스틸	검정	B	55,567,8	26,919,4	8		M16x1,5	8	56,926	1023	19	24	2,3	15	35			
K1584.19410	스테인레스 스틸	검정	B	53,467,8	26,919,4	10		M20x1,5	10	62,928	1225	22	30	2,8	15	34			
K1584.19105154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,741,7	17,912,9	5		M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12	
K1584.19206154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,641,7	17,912,9	6		M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14	
K1584.19308154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	55,567,8	26,919,4	8		M16x1,5	8	56,926	1023	19	24	2,3	15	35			
K1584.19410154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	53,467,8	26,919,4	10		M20x1,5	10	62,928	1225	22	30	2,8	15	34			