

# 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.  
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

### 표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.  
스틸 부품, 청색 피막처리.

### 정보:

스탠다드 색상:  
오렌지 RAL 2004, 실버 메탈릭.

### 요청 시:


기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.  
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

## 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리 품목 설명/제품 이미지

들어올려  
잠금 해제



### 도면



### 품목 요약

#### 암나사 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1659.0032	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0033	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0042	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0043	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0052	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.0053	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K1659.1042	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1043	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

## 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리 품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1659.1052	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1053	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.1063	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K1659.2062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2063	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.2083	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K1659.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3083	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.3103	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K1659.4102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4103	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.4123	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K1659.5122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5123	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5162	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K1659.5163	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26