

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 부드러운 고무 타이어 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

시트 스틸 소재 하우징.

고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.

파손에 강한 고급 폴리아미드 (휠 Ø 100 및 125 mm) 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체(휠 Ø 150mm 이상).

표면 마무리:

하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨.

마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.

이용:


최대 운반 편의성, 운반품의 탁월한 댐핑. 새로운 연질 고무 시리즈로 인해 모든 적용 분야에서 눈에 띄는 소음 감소가 보장될 수 있습니다.

온도 범위:


-25 °C ~ +80 °C.

stop-fix가 있는 시트 스틸 스윙벨 캐스터, 부드러운 고무 타이어 포함 도면

"stop fix" 포함
스윙벨 캐스터



턴테이블 베어링:



품목 요약

주문 번호	설명	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	지탱력 kg
K1766.101000402	스윙벨 캐스터	볼 베어링	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1766.101250402	스윙벨 캐스터	볼 베어링	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1766.101500402	스윙벨 캐스터	볼 베어링	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	280
K1766.101600502	스윙벨 캐스터	볼 베어링	54	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	134	300
K1766.102000502	스윙벨 캐스터	볼 베어링	54	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	154	300

stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 부드러운 고무 타이어 포함 품목 요약
