

탄성 솔리드 고무 휠

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.

탄성 솔리드 고무 소재 타이어

정보:


가항 처리된 림의 휠. 탄성 솔리드 고무 타이어가 포함된 휠은 높은 내마모성, 낮은 롤링 저항, 매우 용이한 운반 가능성 제공합니다.

작동 온도: -30°C에서 최대 +80°C.

휠은 지게차의 전방 휠로 사용됩니다.

기타 사이즈는 문의하십시오.

도면



품목 요약

탄성 솔리드 고무 휠

주문 번호	휠 베어링	D	D1	B	B1	지탱력 kg
K1777.200501	볼 베어링	200	20	35	60	450