

높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징.
파손에 강한 폴리아미드 6 소재 롤러, 70° 쇼어 D.
스틸 기계발.

표면 마무리:

회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
흰색 롤러
회색 고무 패드가 있는 광택 처리된 기계발.

정보:


수평 조절이 가능한 기계 발이 통합된 스위벨 캐스터로 설계된 높이 조절 캐스터. 턴테이블에 실링된 볼 베어링 있음. 휠 축, 나사 체결됨. 롤러와 함께 선회하지 않는 인체 공학적 형태의 작동 레버에 의해 손쉬운 조작이 가능합니다. 슬라이드 스트로크가 매우 크면서 디깅 파워가 매우 높을 때 짧은 작동 경로로 무거운 장치 역시 가볍게 들어 올리고 안전하게 고정할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 회전 가능

높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함

도면



품목 요약

통합형 기계발 포함 높이 조절 캐스터

주문 번호	모델 1	휠 베어링	D	A	B	B1	B2	B3	B4	D1	H	L	L1	L2	지탱력 kg
K1787.08037	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	80	56	37	55	60	80	85	9	120	100	80	76	230
K1787.10037	로킹 시스템 포함	슬라이딩 베어링	100	65	37	55	60	80	85	9	142	100	80	76	230