


스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, B형, 짧은 암

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

스틸 아연 도금, 크롬 도금 또는 무광 황동 코팅.

스테인리스 스틸 무광 연마.

정보:


내부 도어용 스크류 체결식 힌지. 열림 각도 최대 270°.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하 값은 시험실 조건에서 산출되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모도는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면 설명:

- 1) 긴 다리의 양쪽 롤러, 용접됨
- 2) 그리스 니플
- 3) 고정 핀

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	표면 기본 몸체	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3
K1347.063011619320	B	-	스테인레스 스틸 A2	무광택 폴리시	146	32	19	116	30	65	51	7
K1347.063011619321	B	-	스틸	아연 도금	146	32	19	116	30	65	51	7

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.063011619320	16	6,6	8	18	9	3,75

스크류 체결식 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, B형, 짧은 암

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	H	H1	H2
K1347.063011619321	16,5	6,6	8	19	9,5	4