


## 시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함

품목 설명/제품 이미지

### VD



#### 설명

##### 제품 설명:

시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

##### 재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

##### 표면 마무리:

열가소성, 균청색 RAL 5002.

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

##### 정보:

돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.

##### 이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

##### 온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C

##### 장점:

시각적 탐지 가능.

균청색 RAL 5002.

식품 처리 표준 준수 소재.

##### 요청 시:

특수 설계 버전.


##### 도면 설명:

타입 K: 나사 부싱

타입 L: 수나사

# 시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함

## 도면



## 품목 요약

### 돌출형 스틸 부시가 있는 시각적 탐지 가능 플라스틱 팜 그립

| 주문 번호               | 타입 | 본체 색상        | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | L  | T  | 허가/<br>인증       |
|---------------------|----|--------------|-----|----|------|----|----|-----|----|----|-----------------|
| K1794.1325053172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | -  | 9  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | -  | 12 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340063172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | -  | 12 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | -  | 12 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350083172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | -  | 17 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172    | K  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | -  | 17 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1325053172X10 | L  | 균청색 RAL 5002 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 10 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1325053172X15 | L  | 균청색 RAL 5002 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 15 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1325053172X20 | L  | 균청색 RAL 5002 | M5  | 25 | 10   | 18 | 9  | 7   | 20 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172X10 | L  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172X15 | L  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172X20 | L  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172X25 | L  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1332063172X30 | L  | 균청색 RAL 5002 | M6  | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X15 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 15 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X20 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 20 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X25 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 25 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X30 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 30 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X40 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 40 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1340083172X50 | L  | 균청색 RAL 5002 | M8  | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10  | 50 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X20 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 20 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X25 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 25 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X30 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 30 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X40 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 40 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X50 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 50 | -  | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1350103172X60 | L  | 균청색 RAL 5002 | M10 | 50 | 19   | 32 | 18 | 12  | 60 | -  | FDA + EU10/2011 |

## 시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함

### 품목 요약

---