

플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.

재질:

그립, 열가소성.

스틸 부품, 스테인리스 스틸.

잠금장치, Zamac 합금.

키, 스틸, 아연 도금.

표면 마무리:

그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

전단 강도 더블 엷지 (F) = $S \tau aB \max$.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.

요청 시:

기타 모델.

액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724


안전 나선형 케이블 K0367

루프 리테이닝 케이블 K0367

키 링 K0367

플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, T그립, 잠금형

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 앵지 max. kN
K1804.208208020	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	20	7,8	49,4	38,8	27,8	28	8	38
K1804.208208025	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	25	7,8	49,4	38,8	32,8	28	8	38
K1804.208208030	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	30	7,8	49,4	38,8	37,8	28	8	38
K1804.208208035	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	35	7,8	49,4	38,8	42,8	28	8	38
K1804.208208040	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	40	7,8	49,4	38,8	47,8	28	8	38
K1804.208208045	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	45	7,8	49,4	38,8	52,8	28	8	38
K1804.208208050	검회색 RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	50	7,8	49,4	38,8	57,8	28	8	38
K1804.208210020	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	20	8,9	49,4	38,8	28,9	28	10	60
K1804.208210025	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	25	8,9	49,4	38,8	33,9	28	10	60
K1804.208210030	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	30	8,9	49,4	38,8	38,9	28	10	60
K1804.208210035	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	35	8,9	49,4	38,8	43,9	28	10	60
K1804.208210040	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	40	8,9	49,4	38,8	48,9	28	10	60
K1804.208210045	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	45	8,9	49,4	38,8	53,9	28	10	60
K1804.208210050	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	50	8,9	49,4	38,8	58,9	28	10	60
K1804.208210060	검회색 RAL 7021	33	81,8	10	12	20	60	8,9	49,4	38,8	68,9	28	10	60
K1804.208212025	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	25	9,9	49,4	38,8	34,9	28	12	86

플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엇지 max. kN
K1804.208212030	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	30	9,9	49,4	38,8	39,9	28	12	86
K1804.208212035	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	35	9,9	49,4	38,8	44,9	28	12	86
K1804.208212040	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	40	9,9	49,4	38,8	49,9	28	12	86
K1804.208212045	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	45	9,9	49,4	38,8	54,9	28	12	86
K1804.208212050	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	50	9,9	49,4	38,8	59,9	28	12	86
K1804.208212060	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	60	9,9	49,4	38,8	69,9	28	12	86
K1804.208212070	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	70	9,9	49,4	38,8	79,9	28	12	86
K1804.208212080	검회색 RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	80	9,9	49,4	38,8	89,9	28	12	86
K1804.208216030	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	30	13,1	49,4	38,8	43,1	28	16	153
K1804.208216035	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	35	13,1	49,4	38,8	48,1	28	16	153
K1804.208216040	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	40	13,1	49,4	38,8	53,1	28	16	153
K1804.208216045	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	45	13,1	49,4	38,8	58,1	28	16	153
K1804.208216050	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	50	13,1	49,4	38,8	63,1	28	16	153
K1804.208216060	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	60	13,1	49,4	38,8	73,1	28	16	153
K1804.208216070	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	70	13,1	49,4	38,8	83,1	28	16	153
K1804.208216080	검회색 RAL 7021	33	81,8	16	19	20	80	13,1	49,4	38,8	93,1	28	16	153
K1804.20848208020	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	20	7,8	49,4	38,8	27,8	28	8	38
K1804.20848208025	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	25	7,8	49,4	38,8	32,8	28	8	38
K1804.20848208030	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	30	7,8	49,4	38,8	37,8	28	8	38
K1804.20848208035	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	35	7,8	49,4	38,8	42,8	28	8	38
K1804.20848208040	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	40	7,8	49,4	38,8	47,8	28	8	38
K1804.20848208045	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	45	7,8	49,4	38,8	52,8	28	8	38
K1804.20848208050	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	50	7,8	49,4	38,8	57,8	28	8	38
K1804.20848210020	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	20	8,9	49,4	38,8	28,9	28	10	60
K1804.20848210025	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	25	8,9	49,4	38,8	33,9	28	10	60
K1804.20848210030	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	30	8,9	49,4	38,8	38,9	28	10	60
K1804.20848210035	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	35	8,9	49,4	38,8	43,9	28	10	60
K1804.20848210040	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	40	8,9	49,4	38,8	48,9	28	10	60
K1804.20848210045	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	45	8,9	49,4	38,8	53,9	28	10	60
K1804.20848210050	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	50	8,9	49,4	38,8	58,9	28	10	60
K1804.20848210060	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	10	12	20	60	8,9	49,4	38,8	68,9	28	10	60
K1804.20848212025	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	25	9,9	49,4	38,8	34,9	28	12	86
K1804.20848212030	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	30	9,9	49,4	38,8	39,9	28	12	86
K1804.20848212035	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	35	9,9	49,4	38,8	44,9	28	12	86
K1804.20848212040	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	40	9,9	49,4	38,8	49,9	28	12	86
K1804.20848212045	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	45	9,9	49,4	38,8	54,9	28	12	86
K1804.20848212050	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	50	9,9	49,4	38,8	59,9	28	12	86
K1804.20848212060	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	60	9,9	49,4	38,8	69,9	28	12	86
K1804.20848212070	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	70	9,9	49,4	38,8	79,9	28	12	86
K1804.20848212080	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	80	9,9	49,4	38,8	89,9	28	12	86
K1804.20848216030	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	30	13,1	49,4	38,8	43,1	28	16	153
K1804.20848216035	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	35	13,1	49,4	38,8	48,1	28	16	153
K1804.20848216040	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	40	13,1	49,4	38,8	53,1	28	16	153
K1804.20848216045	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	45	13,1	49,4	38,8	58,1	28	16	153
K1804.20848216050	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	50	13,1	49,4	38,8	63,1	28	16	153
K1804.20848216060	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	60	13,1	49,4	38,8	73,1	28	16	153
K1804.20848216070	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	70	13,1	49,4	38,8	83,1	28	16	153
K1804.20848216080	신호등 빨강 RAL 3020	33	81,8	16	19	20	80	13,1	49,4	38,8	93,1	28	16	153