


고무 메탈 천장 요소

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.

천연 고무 경도는 연질 (45 Shore A), 중간 (60 Shore A) 및 경질 (70 Shore A)입니다.

표면 마무리:


스틸, 아연 도금 처리.

정보:

고무 금속 천장 부품은 분리 보호 기능이 내장된 걸이 부품이며 조명 기구, 장치 및 파이프를 걸기에 적합합니다. 천장 부품은 인장 하중을 받을 수 있으나 충격 및 가속력을 모두 부드럽게 흡수합니다.

고무 메탈 천장 요소

도면



품목 요약

고무 메탈 천장 요소

주문 번호	타입	모델 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	경도, 쇼어	하중 N
K2012.10845	A	외부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	45	125
K2012.10860	A	외부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	60	200
K2012.10870	A	외부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	-	-	70	300

고무 메탈 천장 요소

품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	T	SW	경도, 쇼어	하중 N
K2012.00845	B	내부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	45	125
K2012.00860	B	내부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	60	200
K2012.00870	B	내부 나사	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	-	15	-	70	300
K2012.01040	C	내부 나사	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	40	250
K2012.01060	C	내부 나사	62,5	63	-	10,5	85	M10	30	-	-	1,5	-	-	21	60	700