

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:


일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.

오픈 각도 270°.

액세서리:

힌지, 스테인리스 스틸 K1517

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	D	D1	S	max. 토크 Nm
K1518.55853	A	55	38	85	48	6,3	12	2	3
K1518.55855	A	55	38	85	48	6,3	16	2	5
K1518.65858	A	65	50	85	48	6,3	18	3	8

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

품목 요약
