


아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

힌지 아연 다이 캐스트.

스테인레스 스틸 축.

Befestigungsschrauben Stahl.

표면 마무리:

힌지 블래스트, 크롬 도금 또는 검정색.

축 소재.

고정 나사 아연 도금.

정보:

내부 도어용 힌지.


힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면



품목 요약

아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함

주문 번호	본체 색상	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	L	개구 각도	S	F1 N	F2 N
K1899.052012121	크롬 플레이트	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.052012122	검정	40	12,5	12,5	20	20	40	25	M5	9	12	180°	5	3650	2000
K1899.062515151	크롬 플레이트	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000

아연 다이캐스 힌지, 고정 나사 포함

품목 요약

주문 번호	본체 색상	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	L	개구 각도	S	F1 N	F2 N
K1899.062515152	검정	50	15	15	25	25	50	30	M6	11,5	12	180°	6	3650	2000
K1899.063828281	크롬 플레이트	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.063828282	검정	76	28	28	38	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	3650	900
K1899.062528151	크롬 플레이트	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.062528152	검정	63	15	28	25	38	50	30	M6	11,5	12	270°	6	4450	850
K1899.083018181	크롬 플레이트	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083018182	검정	60	18	18	30	30	60	36	M8	15	14,5	180°	8	4500	4500
K1899.083045181	크롬 플레이트	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.083045182	검정	90	18	45	30	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	2500
K1899.086045451	크롬 플레이트	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300
K1899.086045452	검정	120	45	45	60	60	60	36	M8	15	14	270°	8	5500	1300