

플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
기본 몸체 폴리아미드.

표면 마무리:
본체, 검은색.

정보:
나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨 패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.

조립:
조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면



품목 요약

플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용

주문 번호	D	D1	H	L	L1	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2032.0022081520	22	M8	5	16,5	14,5	2	Ø22x1.5-2
K2032.0025081520	25	M8	5	16,5	14,5	2	Ø25x1.5-2
K2032.0028081520	28	M8	5	16,5	14,5	2	Ø28x1.5-2
K2032.0030081520	30	M8	5	16,5	14,5	2	Ø30x1.5-2
K2032.0032081520	32	M8	5	24	14,5	2	Ø32x1.5-2
K2032.0035081520	35	M8	5	24	14,5	2	Ø35x1.5-2
K2032.0038081520	38	M8	5	24	14,5	2	Ø38x1.5-2
K2032.0040081520	40	M8	5	24	14,5	2	Ø40x1.5-2
K2032.0042081520	42	M8	5	24	14,5	2	Ø42x1.5-2
K2032.0045081520	45	M8	5	24	14,5	2	Ø45x1.5-2
K2032.0050081520	50	M8	5	24	14,5	2	Ø50x1.5-2
K2032.0051081016	50,8	M8	5	24	14,5	2	Ø50.8x1-1.6
K2032.0022101520	22	M10	5	16,5	14,5	2	Ø22x1.5-2
K2032.0025101520	25	M10	5	16,5	14,5	2	Ø25x1.5-2
K2032.0028101520	28	M10	5	16,5	14,5	2	Ø28x1.5-2
K2032.0030101520	30	M10	5	16,5	14,5	2	Ø30x1.5-2

플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용

품목 요약

주문 번호	D	D1	H	L	L1	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2032.0032101520	32	M10	5	24	14,5	2	Ø32x1.5-2
K2032.0035101520	35	M10	5	24	14,5	2	Ø35x1.5-2
K2032.0038101520	38	M10	5	24	14,5	2	Ø38x1.5-2
K2032.0040101520	40	M10	5	24	14,5	2	Ø40x1.5-2
K2032.0042101520	42	M10	5	24	14,5	2	Ø42x1.5-2
K2032.0045101520	45	M10	5	24	14,5	2	Ø45x1.5-2
K2032.0050101520	50	M10	5	24	14,5	2	Ø50x1.5-2
K2032.0051101016	50,8	M10	5	24	14,5	2	Ø50.8x1-1.6
K2032.0061100813	60	M10	5	32	17	2	Ø60x0.8-1.25
K2032.0025121520	25	M12	5	16,5	14,5	2	Ø25x1.5-2
K2032.0028121520	28	M12	5	16,5	14,5	2	Ø28x1.5-2
K2032.0030121520	30	M12	5	16,5	14,5	2	Ø30x1.5-2
K2032.0032121520	32	M12	5	24	14,5	2	Ø32x1.5-2
K2032.0035121520	35	M12	5	24	14,5	2	Ø35x1.5-2
K2032.0038121520	38	M12	5	24	14,5	2	Ø38x1.5-2
K2032.0040121520	40	M12	5	24	14,5	2	Ø40x1.5-2
K2032.0042121520	42	M12	5	24	14,5	2	Ø42x1.5-2
K2032.0045121520	45	M12	5	24	14,5	2	Ø45x1.5-2
K2032.0050121520	50	M12	5	24	14,5	2	Ø50x1.5-2
K2032.0051121016	50,8	M12	5	24	14,5	2	Ø50.8x1-1.6