K0190

보우 그립 생체 고분자

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.

표면 마무리:
너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.

정보:
기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).

마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.

조립:
조작면 또는 뒷 부분으로부터

장점:
이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO_2 균형이 좋습니다.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).

도면



품목 요약

보우 그립 생체 고분자

보우 그립 생체 고분자

품목 요약

주문 번호	본체 색상	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	하중 N
K0190.1009406143	너도 밤나무 천연 색상	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	500
K0190.1011708143	너도 밤나무 천연 색상	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	800
K0190.1013208143	너도 밤나무 천연 색상	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	800
K0190.1015008143	너도 밤나무 천연 색상	150	27	11	9	44	172	132	13	16	8	800
K0190.1017908143	너도 밤나무 천연 색상	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	800
K0190.100940690	검회색 RAL 7021	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	1000
K0190.101170890	검회색 RAL 7021	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1500
K0190.101320890	검회색 RAL 7021	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	1500
K0190.101500890	검회색 RAL 7021	150	27	11	9	44	172	132	13	16	8	1500
K0190.101790890	검회색 RAL 7021	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	1500

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG