

회전식 래치용 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.


정보:

*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=40mm 및 H=50mm에서 치수 A는 mm 단위임.

액세서리:

회전식 래치 아연, 롱 버전 K1113.

도면



품목 요약

회전식 래치 플라이어

주문 번호	모델 1	버전 2	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	L	KIPP 회전식 래치에 적합
K1114.135X160	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	16	28	38	48	35	K1113
K1114.135X180	스톱 있음	직선형	19,5	8,1	18	30	40	50	35	K1113
K1114.135X200	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	20	32	42	52	35	K1113
K1114.135X220	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	22	34	44	54	35	K1113
K1114.135X240	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	24	36	46	56	35	K1113
K1114.145X040	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	4	16	26	36	45	K1113
K1114.145X060	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	6	18	28	38	45	K1113
K1114.145X080	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	8	20	30	40	45	K1113

회전식 래치용 스틸

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	B	B1	A 하우징 길이 높이=18	A 하우징 길이 높이=30	A 하우징 길이 높이=40	A 하우징 길이 높이=50	L	KIPP 회전식 래치에 적합
K1114.145X100	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	10	22	32	42	45	K1113
K1114.145X120	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	12	24	34	44	45	K1113
K1114.145X140	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	14	26	36	46	45	K1113
K1114.145X160	스톱 있음	위쪽 스완 넥	19,5	8,1	16	28	38	48	45	K1113
K1114.145X180	스톱 있음	직선형	19,5	8,1	18	30	40	50	45	K1113
K1114.145X200	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	20	32	42	52	45	K1113
K1114.145X220	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	22	34	44	54	45	K1113
K1114.145X240	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	24	36	46	56	45	K1113
K1114.145X260	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	26	38	48	58	45	K1113
K1114.145X280	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	28	40	50	60	45	K1113
K1114.145X300	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	30	42	52	62	45	K1113
K1114.145X320	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	32	44	54	64	45	K1113
K1114.145X340	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	34	46	56	66	45	K1113
K1114.145X360	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	36	48	58	68	45	K1113
K1114.145X380	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	38	50	60	70	45	K1113
K1114.145X400	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	40	52	62	72	45	K1113
K1114.145X420	스톱 있음	아래쪽 스완 넥	19,5	8,1	42	54	64	74	45	K1113