

회전식 래치용 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

*하우징 길이 H=18.5mm에서 치수 A는 mm 단위임.

액세서리:



회전식 래치 아연 K0522.

안전 회전식 래치 K0524.

회전식 래치 윙 노브 K0525.

회전식 래치 T 그립 K0526.

도면



회전식 래치용 스틸

품목 요약

회전식 래치 플라이어

주문 번호	B	B1	H=18.5의 경우 A	L
K0523.135X165	19	8,1	16,5	35
K0523.135X185	19	8,1	18,5	35
K0523.135X205	19	8,1	20,5	35
K0523.135X225	19	8,1	22,5	35
K0523.135X245	19	8,1	24,5	35
K0523.145X045	19	8,1	4,5	45
K0523.145X065	19	8,1	6,5	45
K0523.145X085	19	8,1	8,5	45
K0523.145X105	19	8,1	10,5	45
K0523.145X125	19	8,1	12,5	45
K0523.145X145	19	8,1	14,5	45
K0523.145X165	19	8,1	16,5	45
K0523.145X185	19	8,1	18,5	45
K0523.145X205	19	8,1	20,5	45
K0523.145X215	19	8,1	21,5	45
K0523.145X225	19	8,1	22,5	45
K0523.145X245	19	8,1	24,5	45
K0523.145X265	19	8,1	26,5	45
K0523.145X285	19	8,1	28,5	45
K0523.145X305	19	8,1	30,5	45
K0523.145X325	19	8,1	32,5	45
K0523.145X345	19	8,1	34,5	45
K0523.145X365	19	8,1	36,5	45
K0523.145X385	19	8,1	38,5	45
K0523.145X405	19	8,1	40,5	45
K0523.145X425	19	8,1	42,5	45