

회전식 래치 아연

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스팅 또는 플라스틱 PA6 GFR 30
가스킷, 고무.

표면 마무리:

하우징, 액추에이터 및 너트, 크롬 도금 또는 검정색.

정보:

스프링 텅 포함 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

진동 방지 (플라스틱 버전 제외), 래치가
예기치 않는 열림을 방지함.
IP65 물, 먼지로부터 보호.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니
다.

액세서리:

소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅 스틸 K0523.


도면 설명:

액추에이션:

- a) 사각바 7 mm
- b) 사각바 8 mm
- c) 슬롯
- d) 이중 비트 3 mm
- e) 이중 비트 5 mm
- f) 삼각바 7 mm

회전식 래치 아연

도면



품목 요약

회전식 래치 아연

주문 번호	재질	D	액추에이션	S max.	SW	H
K0522.17181	아연	30	사각바 7 mm	7	27	18,5
K0522.18181	아연	30	사각바 8 mm	7	27	18,5
K0522.20181	아연	30	슬롯	7	27	18,5
K0522.43181	아연	30	이중 비트 3 mm	7	27	18,5
K0522.45181	아연	30	이중 비트 5 mm	7	27	18,5
K0522.87181	아연	30	삼각바용 7 mm	7	27	18,5
K0522.18185	플라스틱	28	사각바 8 mm	7	27	18,5
K0522.20185	플라스틱	28	슬롯	7	27	18,5
K0522.43185	플라스틱	28	이중 비트 3 mm	7	27	18,5
K0522.45185	플라스틱	28	이중 비트 5 mm	7	27	18,5
K0522.87185	플라스틱	28	삼각바용 7 mm	7	27	18,5