

회전식 래치, 아연, 잠금형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 아연.

표면 마무리:

하우징 및 액추에이터, 크롬 플레이트.
너트, 무광택 처리.

정보:

잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함. 회전식 래치는 사전조립하여 장착할 수 있습니다.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이 설계되어 있음.
스테인레스 스틸 실린더 커버 및 방진 기능 포함.

이 잠금형 회전식 래치는 각각 2 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음(잠금기능 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

텅, 스틸, 스톱퍼 포함 K2218.
회전식 래치용 키 K1511.

회전식 래치, 아연, 잠금형

도면



품목 요약

회전식 래치 아연, 잠금식

주문 번호	D	H	H2	S max.	SW	액추에이션
K2216.18281	28	18	6,3	8	27	동시 잠금 키
K2216.18321	32	18	6,3	8	27	동시 잠금 키