




오일 레벨 게이지에 관한 기술 정보

전기식 오일 레벨 게이지의 데이터

전기식 오일 레벨 모니터링:		스위치 배치 및 케이블 할당 리드 스위치:
센서 타입	리드 와이어 2개	 BN = 갈색 BU = 청색 N/C = 해당 없음
전환 모드	상시 열린 접점(NO)	
연결 타입	커넥터 M8	
공급 전압	3÷30 Vac/dc	
전력(옴 부하)	0,2 A	
전력(옴 부하)	6 W	
작업 온도	-10 °C ~ +70 °C	
보호 등급	IP 67	
케이블 길이	0,3 m	
피복	PVC CEI 20-22II O.R.	

전기식 온도 모니터링:		스위치 배치 및 케이블 할당 리드 스위치:
센서 타입	바이메탈 온도 스위치	상시 열린 접점(NO)  상시 닫힌 접점(NC) 
전환 모드	상시 열린 접점(NO) / 상시 닫힌 접점(NC)	
최대 전압/ 최대 전류	250 Vac / 10 A	
연결 플러그	EN 175301-803-A (DIN 43650)	
보호 등급	IP 65	
케이블 연결	PG7, 케이블 지름 4~6mm용	
작업 온도	-10 °C ~ +70 °C	