

EPDM 케이블 그로밋

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
EPDM.

표면 마무리:
검정색.


정보:

그로밋은 스위치 캐비닛, 인클로저 및 퓨즈 박스의 케이블 라우팅에 사용됩니다. 콘센트와 개구부를 통해 케이블을 문제없이 공급할 수 있습니다. 작업하기 쉽고 날카로운 모서리로부터 보호 가능합니다. 또한 케이블 그로밋을 인서트하면 케이블에 스트레인 릴리프가 제공됩니다.

EPDM은 자외선 및 오존(예: 실외)에 노출되어도 노화 저항성이 매우 우수합니다. EPDM의 다른 긍정적인 특성은 높은 탄성과 우수한 내화학성입니다. EPDM은 산소와 희석된 산에는 내성이 있지만 광물성 오일 제품에는 내성이 없습니다.

온도 범위:
-40 °C ~ +125 °C.

도면



품목 요약

EPDM 케이블 그로밋

주문 번호	D	구조 치수 D1	D2	H	S
K2255.02005010	2	5	8	4	1
K2255.02005015	2	5	8	4,5	1,5
K2255.02005020	2	5	8	5	2
K2255.03005010	3	5	8	4	1
K2255.03005015	3	5	8	4,5	1,5
K2255.03005020	3	5	8	5	2
K2255.03007015	3	7	10	6,1	1,5

EPDM 케이블 그로밋

품목 요약

주문 번호	D	구조 치수 D1	D2	H	S
K2255.04008010	4	8	11	5	1
K2255.04008020	4	8	11	6	2
K2255.04008030	4	8	11	7	3
K2255.06008010	6	8	11	5	1
K2255.06008020	6	8	11	6	2
K2255.06009010	6	9	12	5	1
K2255.06009015	6	9	12	5,5	1,5
K2255.06009020	6	9	12	6	2
K2255.06009030	6	9	12	7	3
K2255.06009040	6	9	12	8	4
K2255.06010010	6	10	14	6	1
K2255.06010015	6	10	14	6,5	1,5
K2255.06010020	6	10	14	7	2
K2255.06010030	6	10	14	8	3
K2255.08010010	8	10	14	6	1
K2255.08010015	8	10	14	6,5	1,5
K2255.08010020	8	10	14	7	2
K2255.08010030	8	10	14	8	3
K2255.08011010	8	11	16	6	1
K2255.08011020	8	11	16	7	2
K2255.08011030	8	11	16	8	3
K2255.08011040	8	11	16	9	4
K2255.08012010	8	12	16	6	1
K2255.08012020	8	12	16	7	2
K2255.08012030	8	12	16	8	3
K2255.08012040	8	12	16	9	4
K2255.10012010	10	12	16	6	1
K2255.10012015	10	12	16	6,5	1,5
K2255.10012020	10	12	16	7	2
K2255.10012030	10	12	16	8	3
K2255.11014010	11	14	18	6	1
K2255.11014020	11	14	18	7	2
K2255.11014030	11	14	18	8	3
K2255.11015010	11	15	20	6	1
K2255.11015020	11	15	20	7	2
K2255.11015030	11	15	20	8	3
K2255.11015040	11	15	20	9	4
K2255.12018010	12	18	22	6	1
K2255.12018020	12	18	22	7	2
K2255.12018030	12	18	22	8	3
K2255.12018040	12	18	22	9	4
K2255.16022010	16	22	27	7	1
K2255.16022015	16	22	27	7,5	1,5
K2255.16022020	16	22	27	8	2
K2255.16022030	16	22	27	9	3
K2255.16022040	16	22	27	10	4
K2255.21027010	21	27	34	9	1
K2255.21027020	21	27	34	10	2
K2255.21027030	21	27	34	11	3
K2255.21027040	21	27	34	12	4
K2255.31040010	31	40	48	12	1
K2255.31040020	31	40	48	13	2
K2255.31040030	31	40	48	14	3
K2255.31040040	31	40	48	15	4
K2255.41052010	41	52	60	13	1
K2255.41052020	41	52	60	14	2
K2255.41052030	41	52	60	15	3
K2255.41052040	41	52	60	16	4

