

로킹 스크류, 황동, 원형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
황동
O링 NBR


표면 마무리:
니켈 도금 처리

정보:
미터법 연결 나사산이 있는 로킹 스크류, DIN EN 60423. 사용하지 않은 나사구멍 또는 관통구멍을 안전하게 막기 위함.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).

온도 범위:
-40 °C ~ +100 °C

도면



품목 요약

로킹 스크류, 황동, 원형

주문 번호	D	D1	H	L
K2253.121500	M12x1,5	16	8	5
K2253.161500	M16x1,5	20	9	6
K2253.201500	M20x1,5	24	9,5	6,5
K2253.251500	M25x1,5	28	11	7
K2253.321500	M32x1,5	35	12	8
K2253.401500	M40x1,5	45	12	8