

**플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스  
스틸 인덱스 풀러, 잠금 너트 없음**  
품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

#### 표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음


#### 요청 시:

특수 설계 버전.

#### 액세서리:

체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속  
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.

### 도면



### 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | 본체 재질    | 표면<br>기본 품체 | D | D1    | D2 | D3 | L    | L1   | L2 | 스트로크<br>S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N | 주문 번호<br>이중 렌치 |
|-------------|----|----------|-------------|---|-------|----|----|------|------|----|-----------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|----------------|
| K0735.31105 | A  | 스틸       | 경화          | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9       | 17  | 14  | 1,3     | 6                   | 15                  | K0631.91416    |
| K0735.31206 | A  | 스틸       | 경화          | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10      | 17  | 14  | 1,8     | 7                   | 19                  | K0631.91416    |
| K0735.31105 | A  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9       | 17  | 14  | 1,3     | 6                   | 15                  | K0631.91416    |
| K0735.31206 | A  | 스테인레스 스틸 | 비경화         | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10      | 17  | 14  | 1,8     | 7                   | 19                  | K0631.91416    |

**플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스  
스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음**  
품목 요약

---