

미니 퀵 클램프 수평형 왼쪽 수평발, 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스펀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성

액세서리:

K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

도면



미니 킥 클램프 수평형 왼쪽 수평발, 조절형 클램핑 스피들

품목 요약

왼쪽 수평발 및 조절형 클램핑 스피들 장착 수평형 미니 킥 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도			그립의 개구 각도			손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N			클램핑력 F4 N
K0071.0050	85°			65°			80	250	550	170			370

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M
K0071.0050	16	24	2,4	6,5	8	12	5,2	9,5	7	4,2	22	70	27	M5x20