

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:


힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다. 하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.

용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.

스테인레스 스틸 1.4301.

스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 힌지, 용접 가능

주문 번호	A	B	D	D1
K0985.010060033	12	60	10	6
K0985.013080033	15,5	80	13	8
K0985.016100033	20	100	16	10
K0985.016120033	20	120	16	11
K0985.020150033	25,5	150	20	13
K0985.020180033	25,5	180	20	14